

Cemo bac de rétention en PRFV

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 220 l, hauteur x largeur x profondeur 290 x 1280 x 850 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 722209



Cemo Bac de rétention en plastique renforcé de fibres de verre

pour fûts de 200 litres

bac de rétention en PRFV

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 220 l
- hauteur x largeur x profondeur 290 x 1280 x 850 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en PFV (plastique renforcé de fibres de verre)



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	profondeur	850 mm
type de bac de rétention	bac de rétention en PRFV	matériau	PFV (plastique renforcé de fibres de verre)
lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	caillebotis
volume de rétention	220 l	matériau de caillebotis	acier
capacité	fût 2 x 200 litres	surface de caillebotis	galvanisé
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques	possibilité de passage au-dessous	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	non
hauteur	290 mm	roulant	non
largeur	1280 mm	Poids	33 kg

Accessoires

201389		Bordure pour station de soutirage de fûts
722286		Piètement pour bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525756		symbole de danger, Symbole/texte : substances caustiques, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm