

# Feuille de données du produit



Article N°: 1800 Chariot à plateaux

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en mélaminé surface effet hêtre. Plateaux du haut et milieu amovibles. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge plateau du haut et milieu 80 kg.

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	200
Longueur de surface utile (mm)	850
Largeur de surface utile (mm)	500
Hauteur plateaux (mm)	209, 515, 826
Longueur totale (mm)	1030
Largeur totale (mm)	500
Hauteur totale (mm)	1020
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	34
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976018003