

Elektronischer Tiefenmessschieber

IP67 mit integrierter Funkübertragung EWRi inkl. 3 wechselbaren Messeinsätzen



Anwendung

Zum universellen Messen von Tiefen-, Breiten-, Stufen- und Abstandsmessungen.

Ausführung

- ON/OFF
- Nullstellung an beliebiger Stelle
- mm/inch-Umschaltung
- AUTO-OFF
- ABS-Funktion
- Preset-Funktion

Vorteil

- Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
- Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
- ungehinderte Bewegungsfreiheit (Funkreichweite bis 6 m)

Lieferung

im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)



Art.-Nr.	31285 511
Messbereich Länge min./max.	0-100 mm
Datenübertragungsart	multiCOM
Zifferschritt	0,01 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Schutzart IP	IP 67
Brückenlänge x Brückenbreite	85 x 8 mm
Art der Feststellung	Mit Feststellschraube
Kalibriergruppe	B
Akku-/Batterieanzahl	1
Anzeige	Digital
Akku-/Batteriebezeichnung	3V CR2032 Lithium
ISO	13385-2
Brückenlänge	85 mm

EAN-Code

4059 192059095