

Artikelnummer: 125056

Kurzbeschreibung: Drahtkastenwagen L 975x675 mm, ohne Deckel

Langbeschreibung: Drahtkastenwagen, mit oder ohne Deckel, Ladefläche L 975 x B 675 o. L 1175 x B 775 mm: Der Drahtkastenwagen verfügt über Seitengitterwände aus stabiler Stahlkonstruktion. Eine Längswand lässt sich zur Hälfte klappen und ermöglicht somit leichtes Be- und Entladen. Die Wandhöhe beträgt 785 mm, das Drahtgitter hat Abmessungen von 50 x 50 x 4 mm. Der Drahtkastenwagen ist mit zwei Bock- und zwei feststellbaren Lenkrollen mit TPE-Reifen, mit einem Durchmesser von 200 mm, ausgestattet. Der blaue Drahtkastenwagen der Farbe RAL 5010 ist mit oder ohne Deckel erhältlich. Er verfügt wahlweise über eine Ladefläche von 675 mm Breite und 975 mm Länge oder 775 mm Breite und 1175 mm Länge. Weitere Details:

Seitengitterwände aus stabiler Stahlkonstruktion Eine Längswand lässt sich zur Hälfte klappen und ermöglicht somit einen leichteres Be- und Entladen Je 2 Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet. Beide Lenkrollen sind mit Radfeststeller ausgerüstet. Mit oder ohne Deckel erhältlich Farbe: blau (RAL 5010) Wandhöhe: 785 mm Drahtgitter 50/50/4 mm TPE-Räder: 200 Tragkraft: 600 kg Ladefläche: wahlweise B 675 x L 975 mm oder B 775 x L 1175 mm



EAN/GTIN: 4250448502963