

## Information produit

**71 22 200**

**KNIPEX CoBolt®**

Coupe-boulons compact



MM   $\angle 20^\circ$



- Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile
- Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr
- Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano
- Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm
- Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête coudée à 20° avec couvre-joint d'un côté et coupe de côté pratiquement à ras, avec espace libre de saisie
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases


### Informations générales

Réf.	71 22 200
EAN	4003773066873
Pince	noire atramentisée
Poignées	avec gaines bi-matière minces
Poids	375 g
Dimensions	200 x 62 x 24 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 6 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 5,2 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 4,0 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 3,6 mm

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



tête coudée à 20° avec couvre-joint d'un côté et coupante latérale pour une coupe nette; laisse de la place à la main pour saisir

