

loopkat

trekbelasting 1000 kg, flensbreedte
184 - 305 mm

Artikelnummer: 149168



Duwloopkat

Draagvermogen 1000 kg

loopkat

- trekbelasting 1000 kg
- flensbreedte 184 - 305 mm
- bouwhoogte 190 mm
- diepte 246 mm
- min. 1 m draaicirkel
- van staal in rood
- loopwielen in zwart
- optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
- afstand tussen inhangning en drager 67 mm, breedte van de haakophanging 30 mm
- gewicht 13 kg

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	breedte haakophanging	30 mm
hijswerktuigtype	loopkat	afstand inhangning/drager	67 mm
trekbelasting	1000 kg	min. draaicirkel	1 m
flensbreedte	184-305 mm	kleur	rood
materiaal	staal	kleur loopwiel	zwart
bouwhoogte	190 mm	loopwielen loopeigenschap	optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
diepte	246 mm	gewicht	13 kg

Dit past ook bij ...

149457



persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging