



Schake

hauteur x longueur 1000 x 2000 mm
NOX

en plastique, coloris blanc/rouge,
Équipé de adaptateur de lampes,
préassemblé

Numéro d'article: 150160



Schake Barrière NOX

avec adaptateur lampes

convient pour le extérieur

- hauteur x longueur 1000 x 2000 mm
- en plastique, coloris blanc/rouge
- Équipé de adaptateur de lampes, préassemblé
- testé selon TL Absperrtechnik 97 (prescriptions allemandes pour les dispositifs de délimitation d'accès)





Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	matériau	plastique
système de barrières	Clôture	couleur	blanc/rouge
type de clôture		équipement clôture de chantier	adaptateur de lampes, préassemblé
lieu d'utilisation	extérieur	Adaptateur de lampes	oui
convient pour (secteurs)		certification	testé TL Absperrtechnik 97

hauteur	1000 mm	Poids	16 kg
longueur	2000 mm		

Accessoires

150129		Embase pour barrière, hauteur x largeur x profondeur 120 x 790 x 400 mm, en plastique recyclé, coloris noir
150132		Traverse de stockage et de transport pour barrière, hauteur x largeur 180 x 1150 mm, équipé de espace pour 20 barrières, en acier galvanisé à chaud

Cela s'adapte aussi ...

221169		bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune
221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
369088		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
527154		balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc