

werkplek-vloerbedekking

Orthomat

metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, normaal ontvlambaar, Van PVC met hamerslagoppervlak in grijs



Artikelnummer: 184375



Vloerbedekking werkplaats Orthomat

werkplek-vloerbedekking







- geschikt voor binnen
- metergoed
- hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm
- Van PVC met hamerslagoppervlak in grijs
- Temperatuurbestendig tot +60°C
- conform DIN 4102 en DIN 54332
- normaal ontvlambaar
- 1 jaar garantie

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	max. lengte	18300 mm
vloerbedekking	werkplek-vloerbedekking	elektrisch geleidend	nee
confectionering	metergoed	moeilijk ontvlambaar	nee
plaats van toepassing	binnen	temperatuurbestendigheid	tot +60°C
materiaal loopvlak	PVC	brandveiligheid	normaal ontvlambaar
oppervlak vloerbedekking	hamerslag	norm	conform DIN 4102 en DIN 54332
kleur	grijs	garantie	1 jaar
hoogte	9 mm	gewicht	3 kg

breedte 900 mm

Dit past ook bij ...

148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
532476		werkbank, hoogte x breedte x diepte 990 x 1536 x 621 mm, tafelblad van hout, draagvermogen 320 kg, 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw/oranje