

## stumpf afvalverzamelaar

vuurremmend, Inhoud 1 x 65 l,  
hoogte x breedte x diepte 970 x 405  
x 380 mm, binnenbak van staal,  
romp van staal met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL7035  
lichtgrijs, deksel van staal met slag-  
en krasvaste poedercoating in  
RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 204821



## stumpf Afvalverzamelaar

afvalverzamelaar

- legbord
- vuurremmend
- Inhoud 1 x 65 l
- hoogte x breedte x diepte 970 x 405 x 380 mm
- geschikt voor binnen
- met klep
- zelfsluitend en geurwerend
- kop afneembaar
- binnenbak van staal

- Eenvoudig te legen via hoofdgedeelte
- romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- deksel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- conform DIN 4102 of DIN EN 13501-1

## Technische details

verwijdermiddel	afvalverzamelaar	deksel functie	zelfsluitend, geurwerend
plaats van toepassing	binnen	afdak	nee
opstelling	legbord	kleur deksel	lichtgrijs // RAL7035
inhoud	65 l	materiaal romp	staal
verzameleenheid	1 stuks	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	970 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
breedte	405 mm	materiaal deksel	staal
diepte	380 mm	oppervlak deksel	m. poedercoating
brandveiligheid	vuurremend	materiaal binnenbak	staal
binnenbak	ja	leging via	hoofdgedeelte
trapmechaniek	nee	stapelbaar	nee
verrijdbaar	nee	vorm	hoekig
plafond	ja	norm	DIN 4102 // DIN EN 13501-1
type deksel	klep	gewicht	21,9 kg

## Gerelateerde Producten

204819



stickerset voor afvalverzamelaar, glas, papier, kunststof, metaal, bioafval en restafval

## Dit past ook bij ...

468501



drilapparaat, voor Vuilniszak

501813



aluminium bakwagen, draagvermogen 200 kg, inhoud 430 l, hoogte x lengte x breedte 835 x 1130 x 630 mm, met massief rubber-banden

505173



presentatiehoes, DIN A3 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog

526031



Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, frame van metaal/kunststof in rood/zwart

527157



handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel