

Hymer ladder 8512

trap eenzijdig, 18 verstevigde, sterk geprofileerde treden, balklengte 4,72 m, van aluminium

Artikelnummer: 231294



HYMER



10 YEARS WARRANTY



ladder







- Geschikt voor industrie- en bouwbranche
- trap eenzijdig
- 18 verstevigde, sterk geprofileerde treden
- standhoogte 3,49 m
- reikhoogte 5,49 m
- balklengte 4,72 m
- trede breedte x diepte 370 x 80 mm
- breedte 1040 mm
- trede-boomverbinding afgekant
- traverse aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 12,8 kg
- volgens DIN EN 131

- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	ladder	ladder uitvoering	eendelig
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	afgekant
geschikt voor (branches)	industrie- en bouwbranche	onderbouw	traverse
lengte paal	4,72 m	gebruik	eenzijdig
standhoogte	3,49 m	in-/uitklapbaar	nee
	5,49 m	verrijdbaar	nee
treden aantal	18	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	verstevigde, sterk geprofileerde treden	norm	DIN EN 131
diepte trede	80 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte treden	370 mm	garantie	10 jaar
breedte	1040 mm	gewicht	12,8 kg

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE