


opvangbak classic-line

voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 710 x
1350 x 1650 mm, met rooster, van
staal met corrosiebeschermende
zinklaag



Artikelnummer: 235675



opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische stoffen
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 710 x 1350 x 1650 mm
- met rooster
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bodemopvangbak met ÜHP-toelating
- 5 jaar garantie





Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	1650 mm
type opvangbak	opvangbak	materiaal	staal
opslagplaats	onderdak	oppervlak	verzinkt
capaciteit	1 x IBC	opvangbak uitrusting	rooster

opvangvolume	1000 l	onderbouw	vorkoker
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met ÜHP-toelating	kleur uitvoering	verzinkt
hoogte	710 mm	garantie	5 jaar
breedte	1350 mm	gewicht	215 kg

Gerelateerde Producten

235678		PE-bekleding voor opvangbak, voor opvangbak met 1000 l volume en 1350 mm breedte, van polyethyleen
235680		kannendragers voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 300 x 360 x 365 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag