

Cascao

Roulette pivotante avec trou de fixation



force 75 kg, avec bandage TPE, diamètre 75 mm, moyeu avec roulement à billes, longueur moyeu 28 mm, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

lot 2 pièce
Mindestbestellmenge = 2 lot

Numéro d'article: 243172



Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 75 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 75 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 28 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisée et passivée bleue
- fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulette pour appareils	trou de fixation	11 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	75 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	longueur de moyeu	28 mm
Ø de roue	75 mm	surface de boîtier	galvanisée et passivée bleue
matériau de jante	polypropylène	Poids	0,23 kg

