

## VCI-papier voor bescherming tegen corrosie

rollen lengte x breedte 100 m x 1200 mm, gram ca. 72 g/m<sup>2</sup>, in bruin



Artikelnummer: 253601

### VCI-papier voor bescherming tegen corrosie

- Voor gebruik in metaal- en automobiellindustrie
- levering als rol
- geschikt voor de bescherming van metalen producten
- rollen lengte x breedte 100 m x 1200 mm
- rollen Ø 110 mm, kern rol Ø 50 mm
- gram ca. 72 g/m<sup>2</sup>
- in bruin
- nitriet-, vet- en olievrij

### Technische details

papiersoort	papier voor bescherming tegen corrosie	materiaaldikte	72 g/m <sup>2</sup>
confectionering	rol	geschikt voor (branches)	metaal- en automobiellindustrie
rollengte	100 m	geschikt voor (product/materiaal)	voor de bescherming van metalen producten
breedte	1200 mm	papier eigenschap	nitriet-/vet-/olievrij
diameter rolkern	50 mm	kleur	bruin
diameter rol	110 mm	gewicht	9,58 kg

## Dit past ook bij ...

160082		cutter, lemmet met veer 19x61 mm met automatisch inschuifbaar lemmet, met foliesnijapparaat
215994		golfkartonnen vouwdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 310 x 215 x 100 mm
235961		pakketweegschaal, platform van RVS, breedte x diepte 315 x 305 mm, weegbereik van 300 kg, afleesbaarheid in 100 g stappen
520912		paktafel, hoogte x breedte x diepte 690 - 960 x 2000 x 920 mm, blad met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs