

Allit bac à bec ProfiPlus

hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 235 mm, en plastique recyclé en bleu

lot 24 pièce

Numéro d'article: 254882



bac à bec




- hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 235 mm
- en plastique recyclé en bleu
- en matériau 100 % recyclé
- résistant à la température de -10 °C à +60 °C
- résistant contre les résines, alcalins, graisses et huiles
- fond plein
- transport facile grâce à poignée encastrée avant et arrière
- avec porte-étiquettes
- Plusieurs niveaux Bord de gerbage sur tout le pourtour et rails de guidage
- Convient pour convoyeur à rouleaux

Détails techniques

type de récipient	bac à bec	gerbable	oui
norme européenne	non	gerbable avec	Bord de gerbage sur tout le pourtour et rails de guidage
conducteur d'électricité	non	poignée	poignée encastrée avant et arrière
hauteur	125 mm	champ d'inscription	porte-étiquettes
largeur	150 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
profondeur	235 mm	résistance à la	-10 °C à +60 °C

		température
matériau	plastique recyclé	résistance résines, alcalins, graisses, huiles
pourcentage matériau recyclé	100 %	couleur bleu
structure de cloison	fermé	taille 3 - HxIxP 125x150x235 mm
soubassement	plein	Poids 4,176 kg

Cela s'adapte aussi ...

221120		papier d'essuyage, 1000 lingettes, roulette longueur x diamètre 300 m x 250 mm, qualité de papier non tissé recyclé, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
242396		rouleau papier d'essuyage en distributeur, 200 lingettes, longueur x largeur 300 x 250 mm, rouleaux longueur x largeur 60 m x 250 mm, pour un retrait facile de tous 300 mm perforé, en cellulose recyclée, équipé de avec poignée, fixation installation possible dans le support mural fourni