

## C+P

### opzetkast voor locker

#### Classic Plus

2 vakken, vak breedte 400 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 800 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag beide zijden, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, romp van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs, front van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Classic+



Artikelnummer: 267263



opzetkast voor locker

- 2 vakken
- vak breedte 400 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 800 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag beide zijden, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- romp van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs
- front van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

## Technische details

type kast	opzetkast	sluitsysteem	draaigrendel
voor kasttype	locker	materiaal romp	staal
vakken	2 stuks	oppervlak romp	gemoffeld

hoogte	500 mm	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
breedte	800 mm	materiaal front	staal
binnenhoogte	471 mm	oppervlak front	gemoffeld
diepte	500 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
breedte vak	400 mm	scheidingswand	ja
type deur	vleugeldeur	opstelling	wand
deuraanslag	beide zijden	titel kasten	\$B Opzetkast \$S \$M voor kast met openslaande deuren
openingshoek deur	110 °	voor beugelsterkte	6-8 mm
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	norm	niveau B volgens DIN 4547-2   Inbraakwerend
doorgangmaat deur (li.)	433 mm	gewicht	89,71555418 kg
afsluitbaar	ja		

## Gerelateerde Producten

272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS