

zuigheffer

verticaal draagvermogen 100 kg, 3
zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm,
romp van aluminium



Artikelnummer: 329378

Zuigheffer

met 3 zuigschalen

zuigheffer

- verticaal draagvermogen 100 kg
- geschikt voor grote metalen platen en ruiten
- 3 zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm
- romp van aluminium

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	geschikt voor (product/materiaal	grote metalen platen en ruiten
hijswerktuigtype	plaatheffer	diameter schijven	120 mm
type plaatheffer	zuigheffer	zuigschalen aantal	3 stuks
set	enkel	materiaal	aluminium
verticaal draagvermogen	100 kg	gewicht	1,57 kg

Dit past ook bij ...

221159






beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding

221283



werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat

222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm