

Hanselifter pallethefwagen

draagvermogen 2000 kg, vork
lengte x breedte 2500 x 160 mm,
zwenkwielen met massief rubber-
banden, breedte x Ø 50 x 200 mm,
vorkrollen tandem met nylon-
banden, breedte x Ø 70 x 80 mm



Artikelnummer: 507410



Hanselifter Palletheftruck

Draagvermogen 2000 kg

pallethefwagen


- draagvermogen 2000 kg
- vork lengte x breedte 2500 x 160 mm
- draagbreedte 550 mm
- vorken met markering voor de dwarsopname van pallets en klimwielen
- zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 205 °
- regelbare daalinrichting
- hydrauliek met overbelastingsbeveiliging
- zuiger van staal, hardverchromd en geslepen

- lengte 2885 mm
- gewicht 280 kg







Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter zwenkwielen	200 mm
hefwagentype	pallethefwagen	breedte zwenkwielen	50 mm
draagvermogen	2000 kg	lengte	2885 mm
lengte vork	2500 mm	stuuruitslag	205 °
vorkbreedte	160 mm	vork uitrusting	markering voor de dwarsopname, klimwielen
draagbreedte	550 mm	snelheffing	nee
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	hydraulica uitrusting	overbelastingsbeveiliging
bediening wielonderstel	handmatig	neerlaatfunctie	regelbare daalinrichting
hefhoogte (min.)	85 mm	dissel	functies heffen-rijden-neerlaten
hefhoogte (max.)	200 mm	materiaal	staal
materiaal zwenk-/vorkwielen	massief rubber/nylon	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	massief rubber	kleur vork	blauw // RAL 5012
materiaal vorkwielen	nylon	kleur dissel	zwart
vorkrol	tandem	materiaal zuiger	staal
diameter vorkwiel	80 mm	oppervlak zuiger	hardverchromd en geslepen
breedte vorkwiel	70 mm	gewicht	280 kg

Gerelateerde Producten

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
--------	---	--

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9

227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten