

## Bauer stapelbak

hoogte x lengte x breedte 1215 x 1200 x 1040 mm, inhoud 1 m<sup>3</sup>, constructie van plaatstaal, gelakt in RAL3000 vuurrood

Artikelnummer: 508930



## Bauer Universele bak

voor heftruck-, kraan- of traverseverplaatsing

stapelbak





- hoogte x lengte x breedte 1215 x 1200 x 1040 mm
- inhoud 1 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 2000 kg
- constructie van plaatstaal
- gelakt in RAL3000 vuurrood
- legbord gesloten
- 4-voudig stapelbaar
- 4-hoog in elkaar stapelbaar
- onderbouw vorkslaffen
- inrijhoogte x inrijbreedte 94 x 180 mm
- afstand vorkslaffen 615 mm
- gewicht 122 kg

baktype	stapelbak	beugelbreedte	160 mm
inhoud	1 m <sup>3</sup>	afstand beugel	615 mm
hoogte	1215 mm	draagvermogen	2000 kg
lengte	1200 mm	nestbaar	ja
breedte	1040 mm	oppervlak	gelakt
materiaal	plaatstaal	stabiliteit/verstevinging/schoren	omgeslagen randversteving rondom
euronorm	nee	kleur	vuurrood // RAL3000
vloerconstructie	gesloten	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderrijdbaar	ja	type deksel	klapdeksel
onderbouw	vorkslaffen	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte vorkslaffen	94 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
breedte vorkslaffen	180 mm	stapelbaar	ja
afstand vorkkoker	615 mm	kleur uitvoering	vuurrood // RAL3000
draaginstallatie	kledinghanger	gewicht	122 kg
beugelhoogte	60 mm		

## Gerelateerde Producten

508938		opname voor kieptraverse, voor universele houder, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
508939		kieptraverse, voor universele houder, hoogte x breedte x diepte 1240 x 1365 x 1035 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
210742		anti-ramstelsysteem, element: Rechthoek, geschikt voor binnen, hoogte x lengte 86 x 800 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, voor vastschroeven aan bodemplaat, 4 boorgaten voorbereid
240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
529930		lichte, universele trappladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium