

C+P

armoire modulaire

hauteur x largeur x profondeur 1980 x 700 x 300 mm, 15 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 509418



C+P Armoire à portes battantes

pour bacs à bec Top

armoire modulaire

- hauteur x largeur x profondeur 1980 x 700 x 300 mm
- force par plateau 50 kg
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 15 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 10 mm
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur et au pli sur tous les côtés
- ouverture via poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair








- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques



type de meuble	armoire	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type d'armoire	armoire modulaire	matériau	tôle d'acier
hauteur	1980 mm	matériau de finition	soudé
largeur	700 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur et au pli sur tous les côtés
profondeur	300 mm	tablette réglable au pas	10 mm
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	15 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillage	3 côtés
charge tablette	50 kg	poignée	poignée encastrée
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
surface de corps	thermolaqué	garantie	5 années
surface de face avant	thermolaqué	Nombre de bacs x taille	non garni
verrouillable	oui	Poids	50,98 kg
système de fermeture	serrure à cylindre		

Accessoires

102654		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en bleu
102655		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en jaune
102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
102658		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en rouge
102659		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 300 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène en bleu
102660		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 300 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène en jaune
102661		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 300 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène en vert

102662		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 300 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène en rouge
383894		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène en bleu
383908		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène en jaune
383919		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène en vert
383941		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène en rouge
383952		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en bleu
383963		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en jaune
383974		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en vert
383985		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge
383996		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène en bleu
384037		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène en jaune
384106		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène en vert
384139		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 mm, en polypropylène en rouge

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières