

Hymer

Industrie-Stehleiter

6026

Aufstieg einseitig, 3
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 0,68 m, Podest Breite x
Tiefe 250 x 250 mm, Holmlänge 1,45
m, aus Aluminium

Artikelnummer: 147663



HYMER



Hymer Industrie-Stufenleiter 6026

Ausführung D, A, CH, F

Industrie-Stehleiter

- Länder-Ausführung D, A, CH, F
- Aufstieg einseitig
- 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,68 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,18 m
- Reichhöhe 2,68 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,45 m
- Stufen-Holm-Verbindung 8-fach vernietet
- Sichere Anwendung durch D-Holm-Konzept für extra hohe Stabilität
- mit praktischer Ablageschale und Eimerhaken
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium



- aufgestellt Höhe x Breite 1330 x 450 mm
- Gewicht 5,6 kg
- 10 Jahre Garantie






Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Höhe	1330 mm
Holmgröße	81 mm	Breite	450 mm
Leitertyp	Industrie-Stehleiter	klappbar	ja
Ländervariante	Ausführung D, A, CH, F	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	8-fach vernietet
Nutzung	einseitig	Sicherheitsausstattung Leiter	D-Holm-Konzept für extra hohe Stabilität
Holmlänge	1,45 m	Sicherheitsbügel	nein
Standhöhe	0,68 m	Spreizsicherung	nein
Breite Podest	250 mm	Leiter Ausführung	zweitellig
Tiefe Podest	250 mm	Leiter Ausstattung	Ablageschale und Eimerhaken
Arbeitshöhe	2,18 m	Ablageschale	ja
Reichhöhe	2,68 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	3	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Garantie	10 Jahre
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	5,6 kg

Zubehör

147605		Ersatzteil, Für Industrie-Stehleiter
147610		Ersatzteil, Für Stufenstehleiter

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß

528920



Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE