

Rollbehälter rolltainer® ADB

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1540 x 815 x 724 mm, Nutzhöhe 1350 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt, Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL5010 Enzianblau, Mit Polypropylen-Bereifung



Artikelnummer: 220111

Rollbehälter rolltainer® ADB

mit Kunststoff-Ladefläche

Rollbehälter

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1540 x 815 x 724 mm
- Nutzhöhe 1350 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter)
- Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 108 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe Plattform	ähnlich RAL5010 Enzianblau
Wagentyp	Rollbehälter	Material Gestell	Stahl
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter)	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt
Traglast	500 kg	nestbar	nein
Höhe	1540 mm	Rad-Ø	108 mm
Länge	815 mm	Bereifung	Polypropylen
Breite	724 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen

Nutzhöhe	1350 mm	Euronorm	nein
Plattform	durchbrochen	Gewicht	31,6 kg
Material Plattform	Hochdruck-Polyethylen		