


**Produktbezeichnung** SET-eFLOOR-DS-BASIC-300  
**Artikelnummer** 41255  
**Hersteller** ETHERMA



**Produktbeschreibung**

Netzheizmattenset, inkl. Regler eBASIC, 1.5m<sup>2</sup>, 240W, 230V

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR DS BASIC besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte DS, dem Schaltereinbausthermostat eBASIC und einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 m Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 160 W/m<sup>2</sup>, besticht durch die einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter. eBASIC ist ein Schaltereinbausthermostat mit Drehknopf und App-Funktion, der durch sein zeitloses Design glänzt. Die Bedienung kann sowohl über den Drehknopf als auch mittels Smartphone oder Tablet über die kostenlose App eControl via Bluetooth erfolgen. Spannung Heizmatte 230 V.

**Technische Details**

|  |          |                              |                           |
|--|----------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | sonstige | <b>Anschlussspannung</b>     | 230 2 Volt<br>30          |
| <b>Mit Trägermatte</b>                 | ✓        | <b>Anschlussleistung</b>     | 240 2 Watt<br>40          |
| <b>Fixierung des Heizleiters</b>       | geklebt  | <b>Leistung</b>              | 160 Watt pro Quadratmeter |
| <b>Selbstklebend</b>                   | ✓        | <b>Heizleiterbelastung</b>   | 12 Watt pro Meter         |
| <b>Geeignet für Feuchträume</b>        | ✓        | <b>Widerstand</b>            | 220 Ohm                   |
| <b>Geeignet als Freiflächenheizung</b> | ✗        | <b>Anzahl der Kaltleiter</b> | 1                         |
| <b>Geeignet als Dachflächenheizung</b> | ✗        | <b>Länge der Kaltleiter</b>  | 4000 Millimeter           |
| <b>Mit Regler</b>                      | ✓        | <b>Fläche</b>                | 1,5 Quadratmeter          |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | ✓        | <b>Länge</b>                 | 3000 Millimeter           |
| <b>Mit Bodentempersensur</b>           | ✓        | <b>Breite</b>                | 500 Millimeter            |
|  |          | <b>Stärke</b>                | 2,7 Millimeter            |