

Beépíthető mikrométer nem-forgó orsóval

Specifikáció

Pontosság	±3 μm
Skála	Skáladob és hüvely keménykróm bevonattal
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérési felület	Keményfém betét



Nem-forgó orsós változat

Sorozat 153

- Micrometer Head featuring a non-rotating spindle for delicate workpieces
- Design suits applications where the twisting effect of the standard spindle is undesirable because of the risk of damage



153-101

153-203

153-201


Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Orsóvég	Szár Ø	Szár	Spec. jellemző	Tömeg [g]
153-101	0 - 15	0,01 mm	Sík (keményfém)	9,5 mm	Sima		70
153-203	0 - 25	0,01 mm	Sík (keményfém)	12 mm	Sima		125
153-204	0 - 25	0,001 mm	Sík (keményfém)	12 mm	Sima	Nóniusz osztás	125


Metrikus

Racsnival


No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Orsóvég	Szár Ø	Szár	Spec. jellemző	Tömeg [g]
153-201	0 - 25	0,01 mm	Sík (keményfém)	12 mm	Sima		125
153-202	0 - 25	0,001 mm	Sík (keményfém)	12 mm	Sima	Nóniusz osztás	125



153-101



153-203 + 153-204



153-201 + 153-202
(): teljesen behúzott orsóval