

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 225x118



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 15352 |
| EAN | 4024941153522 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 3p |
| Polzahl | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200 bis 250V |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | 50 und 60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Betätigungsclappe rauchtupas, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschlussclchnik | schraublose Federklemmclchnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm |
| Kabeleinführung | 2xM25 oben, 2xM25 unten |
| Geräte-Höhe | 255mm |
| Geräte-Breite | 118mm |
| Geräte-Tiefe | 143mm |
| Gehäusegrösse | 225x118 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwarmebestandigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen |
| | Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsclappe vorhanden |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,924 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941153522 |
| Länge | 275 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Gewicht | 1,049 kg |
| Volumen | 5.737,5 ccm |



| Ampere | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Polzahl | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| b | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| c | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| d | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| e | 127,0 | 134,0 | 143,0 | 143,0 | 149,0 |
| f | 245,0 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| g ø | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| h | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| i | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| k | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| | | | | | |
| | | | | | |