


Technisches Datenblatt PDF


UKT324H



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

Technische Eigenschaften	
A	140 mm
A1	45 mm
A2	90 mm
B	86 mm
A5	65 mm
B1	112 mm
d	110 mm
d1	155 mm
G	M10x1
H	355 mm
H1	320 mm
H2	210 mm
H	355 mm
L	432 mm
L1	267 mm
L2	44 mm
L3	230 mm
N	70 mm
N1	60 mm
N2	140 mm
s1	65 mm



Produktleistung	
C	228 kN
C0	208 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	56,59 kg
Spannhülse Referenz	H2324
Bezeichnung des Gehäuses	T324
Bezeichnung des Lagers	UK324G2H