

Artikelnummer: 129855

Kurzbeschreibung: Etagewagen, 3 laadvlakken/plaatstalen bakken, 995 x 695 mm, draagvermogen 400 kg

Langbeschreibung: Etagewagen, 3 laadvlakken/plaatstalen bakken, 995 x 695 mm, draagvermogen 400 kg: Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm). Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Legborden van plaatstaal, oliedicht gelast, opstand 30 mm. Stalen buizenframe (a^m 26,9 x 1,75 mm). Poedercoating in gentiaanblauw (RAL5010).

- laadoppervlak: 995 x 695 mm
- Buitenafmetingen: 1200 x 700 mm
- Vloerhoogte: 250/545/840 mm
- Hoogte duwbeugel: 840 mm
- Draagvermogen: 400 kg
- Wiel a^m: 200 mm
- Eigen gewicht: 57 kg

