

## RJI RJ45 jack Cat.5 THR vertical 16x16



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 551 1120
Beschreibung	RJI RJ45 jack Cat.5 THR vertical 16x16
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09455511120">https://b2b.harting.com/09455511120</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial®
Komponente	Buchse
Beschreibung	RJ45 ohne LED vertikal mit Schirmfeder

### Ausführung

Anschlussart	Reflowlötanschluss (THR)
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Lieferumfang	Tray

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP20



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 DUXR2.E254191 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	60
Nettogewicht	6,583 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140061569
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)