


## VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC blue 5.0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 48 858 5589 050
Beschreibung	VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC blue 5.0m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09488585589050">https://b2b.harting.com/09488585589050</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING VarioBoot RJ45 Vorzugsrichtungen links/rechts
Steckverbinder 2	HARTING VarioBoot RJ45 Vorzugsrichtungen links/rechts
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	Verdrahtung 1:1 flammenwidrig halogenfrei

### Ausführung

Kabellänge	5 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 <sub>A</sub> Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-20 ... +60 °C unbewegt 0 ... +60 °C bewegt
Schutzart nach IEC 60529	IP20

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	FRNC (LSZH)
Farbe Kabel	blau
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	ISO/IEC 11801 IEC 61156-6 IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit IEC 60754-2 Halogenfreiheit IEC 60754-2 nicht korrodierend IEC 61034 raucharm
--------	--

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140250727
eCl@ss	27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)