

## Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 43 016 5425
Beschreibung	Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19430165425">https://b2b.harting.com/19430165425</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han-Eco® B
Zubehörtyp	Abdeckkappe
Zubehörbeschreibung	für Anbaugeschäfte für Sockelgehäuse

### Ausführung

Baugröße	16 B
Verriegelungsart	Querbügel

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Anzahl der Wiederverriegelungen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP66

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61984 EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
--------	---

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	30 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140192225
ETIM	EC002314
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder