



Pan-Ty™ PLT4H-TL0-Kabelbinder, schwarz, UV PA6.6, 14,5“ L, 120 lb, PK250

PLT4H-TL0

Die verriegelnden Panduit Kabelbinder PLT4H-TL0 wurden für die Anforderungen von allgemeinen Anwendungen konzipiert und sind bei gleichbleibend hoher Leistung zuverlässig. Mit einer abgerundeten Spitze lassen sie sich leicht auf ebenen Flächen greifen und ermöglichen eine schnellere Ersteinführung. Leicht-schwerer Querschnitt, 14,5 Zoll (368 mm) Länge. Für den Einsatz in Innen-/Außenbereichen, bestehend aus wetterbeständigem Nylon 6.6, Farbe Schwarz, Packungsgröße 250 Stück.

Spezifikationen

Produkttyp	Premium-Kabelbinder
Zweitmarke	Pan-Ty™
Farbe	Schwarz
Umgebung	Innen/außen
Material	Wetterbeständiges Nylon 6.6
Widerstandseigenschaften	UV-beständig
Gesamtlänge (Zoll)	14.5
Gesamtlänge (mm)	368
Gehäusebreite (Zoll)	0.3
Gehäusebreite (mm)	7.6
Gehäusestärke (Zoll)	0.075
Gehäusestärke (mm)	1.9
Max. Bündeldurchmesser (Zoll)	4
Max. Bündeldurchmesser (mm)	102
Min. Bündeldurchmesser (Zoll)	0.188
Min. Bündeldurchmesser (mm)	4.8
Min. Schleifzugfestigkeit (N)	534
Min. Schleifzugfestigkeit (lb)	120
Maximale Betriebstemperatur (°C)	85
Maximale Betriebstemperatur (°F)	185
Min. Betriebstemperatur (°C)	-60
Min. Betriebstemperatur (°F)	-76
Min. Installationstemperatur (°C)	-20
Min. Installationstemperatur (°F)	-4
Erfüllte Normen	CSA-zertifiziert, RoHS-konform

Spezifikationen (fortgesetzt)

Zur Verwendung mit	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH
Teilemerkmale	Einteiliger Arretierungskeil für konsistente Leistung und Zuverlässigkeit. Geringe Einfädelfkraft und hohe Schlaufenzugfestigkeit.

Verpackungsdetail

UPC	07498353942
Std. Pck. Mg.	250
Std. Pck. Vol. (cf)	0.2210
Std. Abr. Mg.	2500
Std. Abr. Vol. (cf)	2.2103