



**Sikringskassett, Lav spenning, 12 A, AC 600 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 inch, CC, UL, avvisningstype, Langsom**



Powering Business Worldwide™

**Type** CLASS CC TIME DELAY REJECTION FUSE  
**Catalog No.** FNQ-R-12

## Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	12
Nominell spenning			AC 600 V
Størrelse			10 x 38 mm 13/32 x 1-1/2 inch
Brukskategori			CC
Beskrivelse			avvisningstype
Bryteevne		kA	200
kan brukes før størrelse/applikasjoner			forgreningskobling
Utløsningssegenskaper	Klasse		Langsom
Standard/Godkjennelse			UL
Form			syndrisk

## Tekniske data etter ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
Size			10x38 mm
Rated voltage			AC 600 V
Nominal current		A	12
With striker			No