


LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12130153

LED-Einbaudownlight, IP44, nickel matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium-Druckguss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 7,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 525lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12130153		
Stand:	14.02.2021 13:38		
Lichtfarbe	3000	Einbaudurchmesser	79 mm
Farbe	nickel	Einbautiefe	14 mm
Länge	85 mm	Spannung	12V
Abstrahlwinkel	60 °	Lichtstrom	525 lm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Schutzart	IP44*
Material	Aluminium-Druckguss / Kunststoff	Schutzklasse	III
Leistung	7,5 W	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Leuchtmittel	LED	Länge	85 mm
Lieferung	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung	Breite	85 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80	Höhe	3 mm
		Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung