


Magnetspule VACF-B-C1-3W

Teilenummer: 8030817

FESTO

Anschlussbild Form C, nach EN 175 301, 230 V AC/240 V AC/50-60 Hz.



Datenblatt

| Merkmal | Werte |
|--|---|
| Einbaulage | beliebig |
| Einschaltdauer | 100% |
| Isolierstoffklasse | H |
| Spulenkennwerte | 230/240 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 5,8 VA, Halteleistung 4,6 VA |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C |
| Elektrischer Anschluss | nach EN 175301-803 Form C |
| Befestigungsart | mit Rändelmutter |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | PA Stahl |
| Werkstoffinformation Magnetspule | Kupfer Stahl Thermoplast |
| Werkstoffinformation Wicklung | Kupfer |