

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 100
Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig,
Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=100A Überlastschutz
Ir=40A...100A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In,
Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem
Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar
I_g=0,2...1 x I_n, t_g=0,05-0,8s SPANNUNGS AUSLOESER
LINKS 208-277 V AC 50/60 HZ

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>