

## Scangrip Stromversorgung JUST CONNECT

Geeignet für Arbeits- und Industrielleuchten, Höhe x Breite x Tiefe 72 x 83 x 124 mm

Artikelnummer: 254550





### Stromversorgung

- Geeignet für Arbeits- und Industrielleuchten
- Höhe x Breite x Tiefe 72 x 83 x 124 mm
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- 3 Jahre Garantie

## Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
geeignet für (Produkt/Material)	Arbeits-/Industrielleuchten	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Höhe	72 mm	Garantie	3 Jahre
Breite	83 mm	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Tiefe	124 mm	Gewicht	0,12 kg

## Zubehör

254548		Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen und Stativ, 80 Leuchtmittel LED, Lichtstrom 1250 - 2500 Lumen, Mit höhenverstellbarem Stativ, Abstrahlwinkel 180 °
254549		Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen, 80 Leuchtmittel LED, Lichtstrom 1250 - 2500 Lumen, Abstrahlwinkel 180 °