

Treston Montagetisch

Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1100 x
1800 x 800 mm, Platte aus Holz mit
pflegeleichter
Melaminharzbeschichtung in Dekor
weiß, T-Fußgestell aus Stahl mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7035
Lichtgrau



TRESTON

5 YEARS
WARRANTY

Made in
Europe

Artikelnummer: 401951



Treston Montagetisch

Treston Montagetisch

- Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1100 x 1800 x 800 mm
- Traglast 300 kg
- Plattenstärke 25 mm
- Grundelement
- Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
- T-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Möbeltyp Tisch

Farbe Platte weiß

Tischtyp	Montagetisch	Stärke Platte	25 mm
Tischelement	Grundelement	Gestellform	T-Fußgestell
Höhe	700-1100 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	1800 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	800 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Traglast	300 kg	fahrbar	nein
höhenverstellbar	ja	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellung durch	Elektromotor	WEEE- Registrierungsnummer	DE94412824
elektrisch leitend	nein	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Material Platte	Holz	Marke laut EAR-Register	Treston
Oberfläche Platte	melaminharzbeschichtet	Gewicht	66 kg

Zubehör

149664		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Breite x Tiefe 300 x 454 mm, 1 Schublade(n)
149665		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Breite x Tiefe 300 x 454 mm, 2 Schublade(n)
149679		Sichtblende, Geeignet für Schubladenblock, Höhe x Breite x Tiefe 140 - 455 x 370 x 460 mm, in RAL7035 Lichtgrau
401944		Kabelwanne für Montagetisch, Für Tischbreite 1800 mm, Einbauposition unter der Tischplatte
401955		Seitenverlängerung, Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1100 x 400 x 800 mm, Traglast 40 kg, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
401973		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 370 x 460 mm, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus MDF in RAL7035 Lichtgrau, 1 Schublade(n)
401975		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 370 x 460 mm, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus MDF in RAL7035 Lichtgrau, 2 Schublade(n)
401976		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 370 x 460 mm, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus MDF in RAL7035 Lichtgrau, 4 Schublade(n)
401977		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 370 x 460 mm, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus MDF in RAL7035 Lichtgrau, 1 Schublade(n), 1 Schublade, 1 Tür
401979		Kabelklemmen für Montagetisch
401980		Aufbauelement, Höhe x Breite 900 x 1489 mm, Aus Aluminium
401981		Aufbauelement, Höhe x Breite 900 x 1789 mm, Aus Aluminium
401982		Rahmen für Montagetisch, Höhe x Breite 500 x 1500 mm, Aus Aluminium

401983		Rahmen für Montagetisch, Höhe x Breite 500 x 1800 mm, Aus Aluminium
401986		Ablageboden für Montagetisch, Für Tischbreite 1800 mm, Höhe x Tiefe 25 x 310 mm, Traglast 50 kg, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in hellgrau
401988		Ausleger für Leuchte für Montagetisch, Breite 1800 mm
401989		Schrägboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 660 x 400 mm, Traglast 35 kg, Mit Abrollrand, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
401990		Schrägboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 960 x 400 mm, Traglast 35 kg, Mit Abrollrand, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
401993		Lochplatte für Montagetisch, Höhe x Breite 500 x 670 mm, Aus Stahl
401994		Lochplatte für Montagetisch, Höhe x Breite 500 x 970 mm, Aus Stahl

Dazu passt auch ...

149676		Papierrollenhalter, für Lochplatte, für Rollenbreite 300 mm
205347		Lagermagazin, Höhe x Breite x Tiefe 870 x 605 x 410 mm, 24 Schublade(n), 24 x H x B 82 x 186 mm, Schubladen in rot
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
525949		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 570 x 420 x 360 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Doppelaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
658267		Wertstofftonne, Inhalt 1 x 100 l, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 530 mm, Korpus aus Polypropylen in beige, Deckel aus Polypropylen in blau, Unterbau nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrollen