



Galaxyit

- Der Touch-Dimmer und Farbwechsel-Schalter an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit und der Farbtemperatur sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte.
- Starke Indirekte Beleuchtung und sanftes Effektlicht am Rand.
- Hohe Energie-Effizienz für ein elegantes und wirtschaftliches Produkt.
- Angenehme, blendfreie und homogene Lichtverteilung.
- 5 Jahre Garantie.



Technische Daten

Leistung:	45 W
Gewichteter Energieverbrauch:	45 kWh / 1000 h
Spannung:	AC 200–240 V, 50–60 Hz
Lichtstrom:	5400 Lumen
Lichtausbeute:	120 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3000~5700 Kelvin (stufenlos verstellbar) max. 3 MacAdam-Ellipsen
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
UGR (Unified Glare Rating):	< 10
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80)
Höhe:	1900 mm
Leuchtenfuss:	Ø 240 mm x 8 mm Höhe
Leuchtenkopf:	Ø 298 mm x 28 mm Höhe
Leuchtenstange:	Ø 30 mm oberer Teil, Ø 60 mm unterer Teil
Kabellänge:	2.0 m, ansteckbar an der Stange
Nettogewicht:	6.5 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PC, PMMA
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette 1 Paket: 197 x 43 x 12.6 cm, 8.2 kg, Gurtmass: 308.2 cm
Lichtquellen:	Energieeffizienzklasse: D (indirekt) / D (Rand)
Modellkennung:	galax0001080x (indirekt) / galax0002080x (Rand)

Artikel-Nummer: **41-5010.800 weiss**
41-5010.801 schwarz

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

styro GmbH
Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
www.styro.de