




**LED Industry A60 B22d 9.5W (83W) 1200lm 840 100V-260V AC/DC**

Artikelnummer: 145631

BAI LED Industry A60 B22d 100V-260V AC/DC 9.5W (83W) 1200lm 4000K Opaal 180° 60x110mm 120V 130V 230V 240V 50/60Hz LED-lamp

Industriële lampen met een speciaal spanningsbereik en frequentie van 50/60Hz. Uitermate geschikt voor gebruik in industriële toepassingen, fabrieken, werkplaatsen, scheepvaart, offshore, defensie, spoorwegen, etc.). Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C.



**Algemene classificatie data**

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145631
Merk	Bailey
Product Series	Ecoplus LED
Product Type	Industry

## Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	25000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	9.5
Min. aantal schakelcycli	50000
Energie-efficiëntieklasse	E
Lampaanduiding	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	110
Diameter [mm]	60
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Stralingshoek [°]	180 - 180
Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Kleur	Wit
Voet	B22d
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Lichtsterkte [cd]	185
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	126
Lichtstroom [lm]	1200 - 1200
Spanningstype	AC/DC
Lampvermogen [W]	9.5 - 9.5
Vermogensfactor	0.77
Nom. stroom [mA]	54 - 54
Nom. spanning [V]	100 - 260

**Voorloper**



80100041569

LED Industry A60  
B22d 10W (75W)  
1050lm 840  
100V-260V