





PKI 10 A schwarz/black

Industrial Connectors:Meß- und Prüfzubehör:Buchsen:4 mm System

Produktbeschreibung

| | |
|---------------------------|--|
| Beschreibung | Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf und Isolierringen. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit 2 mm Durchmesser-Querloch. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke. |
| Typ | PKI 10 A schwarz/black |
| Bestell-Nr. | 930 103-100 |
| System | 4 mm System |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Farbvarianten |  |
| weitere Standardvarianten | Gehäusefarbe rot, Bestell-Nr. 930 103-101; Gehäusefarbe blau, Bestell-Nr. 930 103-102; Gehäusefarbe gelb, Bestell-Nr. 930 103-103; Gehäusefarbe grün, Bestell-Nr. 930 103-104; Gehäusefarbe gelb/grün, Bestell-Nr. 930 103-188 |

Zeichnung



Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Kontaktart | ungefederte Buchse |
| Anschlußart | M4 Gewinde |
| Bemessungsspannung | DC 60 V |
| Bemessungsstrom | 35 A |
| Durchgangswiderstand | 2 mOhm |
| Gehäusebefestigung | schrauben |

Werkstoff

| | |
|------------------------|------------|
| Kontaktmaterial | Messing |
| Kontaktflächenmaterial | vernickelt |
| Gehäusematerial | PF |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------|--------------------|
| Temperaturbereich | -25 °C bis +100 °C |
|-------------------|--------------------|