

MNX PC 150/60 HT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 150/60 HT
Artikelnummer: 6011913
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022417
E-Nummer: 3420461
Finland: 3420461
Dänemark: 8212022467
Italien: 7352090
Schweden: 2535651
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:			Auswertung:	
	Länge	Breite	Höhe	
mm:	180	130	60	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	7.1	5.1	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				
Material:	Polycarbonat			
Unterteilfarbe:	RAL 7035			
Deckelfarbe:	Rauchgrau			
	Polyamid			
Deckelschraubenmaterial:				
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zertifikate:				
Germanischer Lloyd (GL)				
Det Norske Veritas				
SGS Fimko				
Europe EN 62208: 2003				
Gost R				
Zubehör:				
MIV 150	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 150/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

