

Plusline Halogenstab 78mm

Halo Linear 55.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

Plusline Halogenstab 78mm.- High voltage halogen lamp -
Energieeffizienzklasse: G - Ähnlichste Farbtemperatur
(Nom): 3000 K

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514390065
Anzahl pro Verpackung: 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 12
Nettogewicht (Einzelteil): 6 g

Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: Halogen
Sockel: R7S

Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex (Nom): 100
Lichtstrom-Neuwert: 836 Lm

Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 55 W

Dimmen:

Dimmbar: Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): G
Energieverbrauch: 55 kWh/1000h

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951439006500
Bestell-Produktname	Halo Linear 55.0W R7s 78mm 230V 1PF/12
EAN/UPC - Produkt	8719514390065
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Nettogewicht (Einzelteil)	6 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	Halogen
Sockel	R7S

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex (Nom)	100
Lichtstrom-Neuwert	836 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	55 W
-----------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	G
Energieverbrauch	55 kWh/1000h

Produktfoto

