

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck

TDRT DS – 2:1 Schienenfahrzeugbau, dieselresistent

TDRT DS ist ein dieselresistenter 2:1 Schrumpfschlauch, welcher bereits in einem praktischen, vorgestanzten „Leiterformat“ geliefert wird, welches die beidseitige Bedruckung und eine einfache Handhabung ermöglicht. TDRT DS ist speziell für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen geeignet, die einen längeren Zeitraum organischen Flüssigkeiten und Ölen bei hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Die besten Druckresultate werden mit HellermannTytons Thermotransferdruckern erzielt. Zusätzlich lässt sich das Material auch mit Laserstrahlsystemen kennzeichnen.

Hauptmerkmale

- Schrumpfrate 2:1
- Diesel- und Lösungsmittelresistent
- 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage
- Verfügbar in der Farbe Gelb, Weiß auf Anfrage
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons



TDRT DS – dieselbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Schrumpfrate	2:1
Empfohlene Farbbänder	TTDTHOUT
Thermotransferdrucker	TT430, TT4030, TrakMark DS



Größenmuster
siehe Seite 439.




Mehr Details!

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Länge (L)	Wanddicke (WT)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TDRT2.4DS-2X25YE	2,8	1,2	25,0	0,49	10.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70101
TDRT2.4DS-1X50YE	2,8	1,2	50,0	0,49	5.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70100
TDRT3.2DS-2X25YE	3,6	1,6	25,0	0,51	10.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70103
TDRT3.2DS-1X50YE	3,6	1,6	50,0	0,51	5.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70102
TDRT4.8DS-2X25YE	5,3	2,4	25,0	0,54	10.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70105
TDRT4.8DS-1X50YE	5,3	2,4	50,0	0,54	5.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70104
TDRT6.4DS-2X25YE	6,9	3,2	25,0	0,56	6.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70107
TDRT6.4DS-1X50YE	6,9	3,2	50,0	0,56	3.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70106
TDRT9.5DS-2X25YE	10,2	4,8	25,0	0,59	5.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70109


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.





Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck

TDRT DS – 2:1 Schienenfahrzeugbau, dieselresistent



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Länge (L)	Wanddicke (WT)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TDRT9.5DS-1X50YE	10,2	4,8	50,0	0,59	2.500 Stk.	Gelb (YE)	553-70108
TDRT12DS-2X25YE	13,5	6,4	25,0	0,60	3.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70111
TDRT12DS-1X50YE	13,5	6,4	50,0	0,60	1.500 Stk.	Gelb (YE)	553-70110
TDRT18DS-2X25YE	20,1	9,5	25,0	0,62	3.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70113
TDRT18DS-1X50YE	20,1	9,5	50,0	0,62	1.500 Stk.	Gelb (YE)	553-70112
TDRT25DS-2X25YE	26,7	12,7	25,0	0,63	2.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70115
TDRT25DS-1X50YE	26,7	12,7	50,0	0,63	1.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70114
TDRT38DS-2X25YE	39,8	19,1	25,0	0,64	1.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70117
TDRT38DS-1X50YE	39,8	19,1	50,0	0,64	500 Stk.	Gelb (YE)	553-70116
TDRT51DS-2X25YE	53,8	25,4	25,0	0,64	1.000 Stk.	Gelb (YE)	553-70119
TDRT51DS-1X50YE	53,8	25,4	50,0	0,64	500 Stk.	Gelb (YE)	553-70118

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.