





8171 Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite 0,80 m
 Bühnenlänge 2,95 m
 Reichhöhe 4,60 – 13,60 m
 Gerüsthöhe 3,60 – 12,60 m
 Standhöhe 2,60 – 11,60 m

- › Leichter Auf- und Abbau durch Verwendung einer Bühne je Etage. Gerüstteile können problemlos über die einzelnen Etagen weitergereicht werden.
- › Mit dem **HYMER-Lifter** ① lassen sich die Geländerstangen schnell und sicherer einhängen. Somit ist ein absolut sicheres Arbeiten auf der jeweils obersten Arbeitsbühne gewährleistet.
- › **Zulässige Belastung:** 300 kg (3,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m² (2,0 kN/m²), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.

Hinweis:
 Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.



Erforderliche Zusatzelemente:

- › Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879
- › Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985
- › Halterohr, Best.-Nr. 607141
- › Längstraverse, Best.-Nr. 607143
- › Traversenverlängerung, Best.-Nr. 607234

Ballastierung 8171				
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg
817104	0	0	0	0
817105	0	20*	0	20*
817106	0	0 ³⁾	0	60 ⁴⁾ *
817107	0	20 ³⁾ *	0 ³⁾	60 ³⁾⁴⁾ *
817108	0	60 ⁴⁾ *	40 ³⁾	100 ³⁾⁴⁾ *
817109	0	80 ⁴⁾ *	120 ³⁾	160 ³⁾⁴⁾ *
817110	0	60 ⁴⁾ *	nicht zulässig	nicht zulässig
817111	0	80 ⁴⁾ *	nicht zulässig	nicht zulässig
817112	0	100 ⁴⁾ *	nicht zulässig	nicht zulässig
817113	0	120 ⁴⁾ *	nicht zulässig	nicht zulässig

* Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 zur Wandbefestigung ist keine Ballastierung notwendig.

Benötigte Zusatzteile:


³⁾ plus 2 Stk. Traversenverlängerungen, Best.-Nr. 607234

⁴⁾ plus 1 Stk. Längstraverse, Best.-Nr. 607143

8171 Aufbaukombinationen mit Fahrtraversen

G

- › Rahmenteilbreite 0,80 m
- › Bühnenlänge 2,95 m



Best.-Nr.	Bezeichnung	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113
	Reichhöhe (ca. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
	Gerüsthöhe (ca. m)	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
	Standhöhe (ca. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Einzelelemente/Stückliste											
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
607146	Einstiegsbügel lang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0079634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
607127	Diagonale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607128	Verstrebung	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
607134	Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
607234	Traversenverlängerung	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2
607143	Längstraverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0050493	Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
007760	Sicherungsstecker	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0095634	Aufbau- und Gebrauchsanweisung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)		177,5	226,4	240,0	288,9	302,5	351,4	379,4	428,3	441,9	490,8

Laut EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.