

Artikelnummer: 135073

Kurzbeschreibung: Slanghaspel, automatisch, voor perslucht, lengte 10 meter, gietaluminium



Langbeschrijving: Slanghaspel, automatisch, voor perslucht, lengte 10 meter, gietaluminium: De automatische slanghaspel voor perslucht is gemaakt van gegoten aluminium en heeft een lengte van 10 meter. Dankzij het praktische bereik is de slanghaspel ideaal voor de grote werkplaats. De automatische slanghaspel voor persluchtslangen met een lengte van 10 meter wordt gekenmerkt door zijn flexibele toepassingsmogelijkheden. Gegoten aluminium is een robuust en corrosievrij materiaal, dat wordt aangevuld met een PVC-slang in de persluchtuitvoering. De levering omvat een gegalvaniseerde, zwenkbare uitloopbeugel, een messing spuit en een messing snelkoppeling met twee aansluitingen voor de afmetingen 3/8" iG en aG. Een veiligheidsbesturingssysteem is als optie verkrijgbaar. Als **u** deze apparatuur wilt, moet u de accessoires tegelijkertijd bestellen, omdat een latere montage achteraf niet mogelijk is. De zilveren slanghaspel is geschikt voor een werkdruk van 15 tot 20 bar bij een nominale waarde van 10 DN. **Meer details:**

- Automatische slanghaspel
- Meervoudige screening per omwenteling
- Persluchtuitvoering incl. PVC-slang
- Messing spuit en messing snelkoppeling
- Inclusief gegalvaniseerde, zwenkbare uitloopbeugel
- Materiaal: gegoten aluminium
- Veiligheidsbesturingssysteem kan als accessoire besteld worden, gelieve onmiddellijk te bestellen, geen aanpassing achteraf mogelijk.
- Lengte slang: 10 meter
- Aansluiting 1: 3/8" iG
- Aansluiting 2: 3/8" aG
- Werkdruk: 15 tot 20 graden.
- Nominale waarde: 10 DN (en stop)
- Kleur: zilver
- Buitenafmetingen: L 355 x B 325 x H 155 mm.
- Gewicht: 7 kg

