

Artikelnummer: 156823

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8922, verrijdbaar, 5 schuifladen, 2 legborden met deur, B 1500 x D 700 x H 880 mm



Langbeschreibung: Werkbank Serie 8922, verrijdbaar, 5 schuifladen, 2 legborden met deur: De mobiele werkbank van de serie 8922 biedt vijf laden van verschillende afmetingen en twee legplanken met afsluitbare deuren. De werkbank serie 8922 kan in twee breedtes besteld worden. Dit model van de werkbank uit de serie 8922 is mobiel. Hij heeft twee vaste en twee stuurwielen met rem om te voorkomen dat hij onbedoeld wegrolt. De werkbank heeft ook een massief beuken werkblad met een dikte van 40 mm. Het oppervlak is al geslepen en geolied. Ook de gepoedercoate gelaste constructie blijkt ongevoelig te zijn. Dit model van de werkbank uit de serie 8922 biedt veel opbergruimte. Uitgerust met vier laden van 120 mm hoog en een lade van 60 mm hoog, kunnen ze elk lasten tot 100 kg dragen. De twee legplanken zijn ook geschikt voor de opslag van materialen. Dankzij de centrale vergrendeling en afsluitbare deuren worden uw goederen veilig opgeslagen. De werkbank Serie 8922 heeft een oppervlaktebelasting van max. 450 kg en is verkrijgbaar in een breedte van 1250 mm of 1500 mm. Meer details:

- Mobiel
- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- 2 vaste en 2 stuurwielen met rem en 2 vaste en 2 stuurwielen met rem
- Rol ø: 125 mm, totale hoogte 150 mm.
- 5 laden: 4 x 120 mm en 1 x 60 mm en 1 x 60 mm.
- Met handgreep/pushbalk (los meegeleverd)
- Laden laadvermogen: 50 kg of 100 kg.
- Laden: Uittreksel 90 procent
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Deur: 1 x 360 mm, openingsbreedte 180 graden, zelfsluitende veerscharnieren, 1 x 360 mm, zelfsluitende veer scharnieren
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- Oppervlaktebelasting: max. 450 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 mm
- Breedte: naar keuze 1250 mm of 1500 mm of 1500 mm breed.
- hoogte: 880 mm

