

# Dokumentation

***Polyamid-Spiralschläuche mit  
Knickschutzspirale 360° drehbar,  
DIN 73378 / DIN 74324  
- Typ SPKD ... -***



## 1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten .....	1
3. Abmessungen .....	1

## 2. Artikelnummern und technische Daten

### Polyamid-Spiralschläuche mit Knickschutz, 360° drehbar


**DIN 73378/74324\*\***

Werkstoff: PA 12 W

Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C

Standardfarbe: blau

Optional: Farben schwarz, natur, rot, gelb



- Vorteile:**
- mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden
  - axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum

Arbeitslänge 2,5 mtr.	Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 7,5 mtr.	Schlauch Ø außen x innen	Betriebsdruck	Gewinde
SPKD 186/2,5	SPKD 186/5	SPKD 186/7,5	6 x 4	27 bar	G 1/8"
SPKD 148/2,5	SPKD 148/5	SPKD 148/7,5	8 x 6	19 bar	G 1/4"
SPKD 1410/2,5	SPKD 1410/5	SPKD 1410/7,5	10 x 8	15 bar	G 1/4"
SPKD 3812/2,5	SPKD 3812/5	SPKD 3812/7,5	12 x 9	19 bar	G 3/8"
SPK 1215/2,5*	SPK 1215/5*	SPK 1215/7,5*	15 x 12	15 bar	G 1/2"


\* Anschluss starr \*\* nur Farbe Schwarz: DIN 74324

Bestellbeispiel: SPKD 186/25 \*\*

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:	
● Farbe schwarz	SCHWARZ
● Farbe natur	NATUR
● Farbe rot	ROT
● Farbe gelb	GELB

## 2. Abmessungen



Typ	Nennmaße		AL	AG	KD	L1	WD	BL
	AD mm	ID mm	m	G	mm	mm	X-mal	mm
SPKD 186/2,5	6	4	2,5	G 1/8"	60	80	22	140
SPKD 148/2,5	8	6	2,5	G 1/4"	80	80	17	140
SPKD 1410/2,5	10	8	2,5	G 1/4"	90	80	15	165
SPKD 3812/2,5	12	9	2,5	G 3/8"	90	80	15	190
SPK 1215/2,5*	15	12	2,5	G 1/2"	150	80	10	160
SPKD 186/5	6	4	5,0	G 1/8"	60	80	44	280
SPKD 148/5	8	6	5,0	G 1/4"	80	80	34	280
SPKD 1410/5	10	8	5,0	G 1/4"	90	80	30	330
SPKD 3812/5	12	9	5,0	G 3/8"	90	80	30	380
SPK 1215/5*	15	12	5,0	G 1/2"	150	80	20	320
SPKD 186/7,5	6	4	7,5	G 1/8"	60	80	66	420
SPKD 148/7,5	8	6	7,5	G 1/4"	80	80	51	425
SPKD 1410/7,5	10	8	7,5	G 1/4"	90	80	45	495
SPKD 3812/7,5	12	9	7,5	G 3/8"	90	80	45	570
SPK 1215/7,5*	15	12	7,5	G 1/2"	150	80	30	480

\* Anschluss starr