



MaiMed - solution next PF Nitril white



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Einmal- Untersuchungshandschuhe aus Nitril, weiß, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, white, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Cost-effective alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.
Suitable for the use in food industry, manufacturing and in medicine.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed-solution next white PF, unsteril / non sterile

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Box / VE
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XS	weiß / white	200 Stück / pcs	76290	4046153115365	10308012	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	S	weiß / white	200 Stück / pcs	76291	4046153115389	10308029	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	M	weiß / white	200 Stück / pcs	76292	4046153115402	10308064	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	L	weiß / white	200 Stück / pcs	76293	4046153115426	10308093	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XL	weiß / white	200 Stück / pcs	76294	4046153115440	10308118	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN 374 - 1, 2, 3; ASTM 6319, CAT III
AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

 5 Jahre / 5 years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe / Size	Länge / Length in mm	Breite / Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) / Minimum thickness (single wall) in mm		Vor Alterung / Before Aging	
			Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	≤ 80	0,07 mm ± 0,02	0,09 mm ± 0,02	6 N	600%
S	240	80 ± 10	0,07 mm ± 0,02	0,09 mm ± 0,02	Nach Alterung / After Aging	
M	240	95 ± 10	0,07 mm ± 0,02	0,09 mm ± 0,02	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
L	240	110 ± 10	0,07 mm ± 0,02	0,09 mm ± 0,02		
XL	240	≤ 110	0,07 mm ± 0,02	0,09 mm ± 0,02	6 N	500%

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de