



Kabelloser USB-Nummernblock

18 Tasten, schwarz

Part No.: [178846](#)

EAN-13: 0766623178846 | UPC: 766623178846

Schnelle, präzise Zifferneingabe kombiniert mit komfortablem, mobilen Design

Der Manhattan USB-Nummernblock macht die mobile Notebook-Nutzung bei Zifferneingaben deutlich komfortabler. Die 18 Membrantasten reduzieren Tippgeräusche und machen die Dateneingabe schnell und präzise. Eine Backspace-Taste erlaubt dabei schnelle Korrekturen. USB-Anschluss, Plug & Play Installation und die ultradünne, sehr leichte Konstruktion sind ideal für die Nutzung unterwegs. Der USB-Mikroempfänger sorgt zudem für kabellose Freiheit bis zu 10 m.

Merkmale:

- 18 Tasten inkl. Backspace-Taste
- 2,4 GHz-Funktechnologie mit USB-Mikroempfänger bietet kabellose Freiheit bis zu 10 m
- Stromsparmodus schont den Akku und erhöht seine Lebensdauer, eine AAA-Batterie im Lieferumfang
- Membrantasten reduzieren die Tippgeräusche, verbessern die Reaktionszeiten und senken den Tastenhub
- Ultradünn und sehr leicht – ideal für Notebook-Nutzer
- Das ergonomische Design sorgt für hohen Tippkomfort und schont das

Handgelenk

- Die großen, flachen Tasten sind leicht zu erfassen; ideal für schnelle Dateneingabe bei hoher Präzision
- Plug & Play; keine Treiber oder Installation benötigt
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- USB 1.1
- FCC
- CE
- RoHS2
- WEEE

Anschlüsse

- USB Typ A-Stecker, kabelloser Mikroempfänger

Allgemein

- LED-Anzeige für NumLock
- Lebensdauer: ca. 5 Mio Anschläge
- Membrantasten, für Transport geeignet
- USB-Empfänger (2,4 GHz)
- Funkreichweite: 10 m

Physische Daten

- Gehäuse: ABS-Kunststoff
- Abmessungen: 140 x 85 x 23 mm
- Gewicht: 90 g

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 40°C
- Lagertemperatur: -20 – 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 5 – 90%

Systemanforderungen

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder Linux oder Mac 9.x/10.x oder höher

Lieferumfang:

- Kabelloser USB-Nummernblock
- USB-Mikroempfänger
- Eine AAA-Batterie
- Kurzanleitung



