



## Beschrijving:

Slangaansluitingen met buitenschroefdraad en zeskant R 3/4" x 1" (R 3/4" x 25 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur voor het aansluiten van sla

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- met buisschroefdraad  $\varnothing d2 = R 3/4"$  - buitenschroefdraad
- Tuit buiten- $\varnothing d3 = 25$  mm resp. 1" (bevestigingsbereik)
- $l = 67$  mm
- Sleutelwijdte  $sw = 32$  mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>541500</b>
GTIN	<b>4007228702248</b>
Douanetarief	<b>39174000</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>10</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Gewicht (kg)	<b>0,02</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>10</b>
D x B x H (mm)	<b>250 x 250 x 170</b>

Brutogewicht VE kg	<b>0,2</b>
--------------------	------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>144</b>
Aantal lagen	<b>8</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 1,51</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>18</b>
Gewicht (kg)	<b>308,0</b>