



Descrizione

Scaffali mobili 1.030 x 905 mm, senza contenitori, in robusta lamiera di acciaio verniciata a polvere, utilizzo su due lati, con 12 barre di aggancio per contenitori a bocca di lupo, colore

- Senza contenitori e utilizzabile su entrambi i lati
- Magazzino mobile per attrezzi e minuteria, con fondo portaoggetti e manico per una facile movimentazione
- Due rotelle girevoli con freno e due rotelle fisse - Portata max. 750 kg
- Rivestimento in polvere
- robusta e stabile struttura in lamiera d'acciaio fissata con viti, con barre di aggancio
- Con 12 barre di aggancio - larghezza 1.016 mm
- Portata 40 kg per barra di aggancio
- Massima dotazione di contenitori a bocca di lupo per ciascuna barra di aggancio: 9 PS/PP misura 1, 9 PS/PP misura 2, 6 PS/PP misura 3, 4 PS/PP misura 4
- b=larghezza=1.030 mm h=altezza=905 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	783110
GTIN	4007228783117
Tariffa doganale	94032080
Unità di imballaggio	1

Colore	grigio chiaro
Peso (kg)	35,95

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	1
--------------------	----------

Peso lordo unità di imballaggio kg	35,95
pdf.information.eanPu	4007228224733

Pallet

P x L x A (mm)	0,00 x 0,00 x 0,00
----------------	---------------------------

Peso lordo pallet (kg)	0,00
------------------------	-------------